

**Combidisc® CONTOUR -hiomalaikka, Ø 60 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554034 120
GTIN	4007220898864
Tuoteluokka	55G

Kuvaus**Malli:**

Muoviseen ulkokierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Keskiön reunan ylittävää laikan osaa käytetään **ääriviivojen ja koverien kohtien viimeistelyhiontaan.**

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Käytä pehmeää tukilaikkaa nro 554091 50.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Kiekon Ø	60 mm
Hioma-aine	Alumiinioksidi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Tuotenimen määrite	Ø 60 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50
--	-----------