

**Combidisc®-hiomalaikka (SiC), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554023 80 |
| GTIN | 4007220778494 |
| Tuoteluokka | 55G |

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan pienellä puristusvoimalla.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Soveltuu erityisesti titaaniseosten, alumiinin, kuparin ja pronssin hiontaan.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|------------------|
| Rakeisuus | 80 |
| Kiekon Ø | 50,8 mm |
| Hioma-aine | Piikarbididi SiC |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC |
| Tuotenimen määrite | Ø 50,8 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Enimmäiskierrosluku | 25000 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Hiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Kovametalli | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| kivi | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm | 554092 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm | 554089 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm | 554093 50 |
| Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm | 554090 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm | 554091 50 |