

Garant**Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:
12/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{\min}	16 mm
Keskisiirto L_3	9,5 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
t_{\max} sisätyöstö	4,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L_1	30 mm
varren Ø D_s	12 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 12

279815 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500