

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, OIKEA, VARREN Ø DS / PISTOLEVEYS W:  
16/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 16/1,5
GTIN	4045197720986
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
t <sub>max</sub> sisätyöstö	4,5 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7,5 mm
Ruuvi	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L	180 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	30 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 12

279815 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15