


Garant**VARIO-LINE-kiinnityspidin, Vasen, Varren korkeus h: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273795 16
GTIN	4045197721310
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Sopii :**

Teränpidin nro 273799.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus: $L = L_1 + L_3$ (teränpidin).Toimintaleveys L_4 : 21 mm L_1 : 100 mm L_2 : 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tekninen kuvaus

L_2	24,5 mm
Varren korkeus h	16 mm
L_1	100 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Toimintaleveys L_4	21 mm
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	279910
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10