


**Garant****VARIO-LINE-kiinnityspidin, Oikea, Varren korkeus h: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273794 16
GTIN	4045197721082
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Sopii :**

Teränpidin nro 273798.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (teränpidin).Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 21 mmL<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Varren korkeus h	16 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	100 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10