


**Garant****VARIO-LINE-kiinnityspidin, Vasen, Varren korkeus h: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273795 25
GTIN	4045197721334
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Sopii :**

Teränpidin nro 273799.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:** $L = L_1 + L_3$  (teränpidin).Toimintaleveys  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 150 mm $L_2$ : 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Tekninen kuvaus**

Varren korkeus h	25 mm
$L_2$	24,5 mm
Toimintaleveys $L_4$	30 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	150 mm
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi	279910
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500