

**Garant****VARIO-LINE-kiinnityspidin, Oikea, Varren korkeus h: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273794 25
GTIN	4045197721303
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Sopii :**

Teränpidin nro 273798.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (teränpidin).Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 30 mmL<sub>1</sub>: 150 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	150 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Varren korkeus h	25 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	30 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	279910
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9