


Garant**VARIO-LINE-kiinnityspidin, Vasen, Varren korkeus h: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273795 32
GTIN	4045197721457
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Sopii :**

Teränpidin nro 273799.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus: $L = L_1 + L_3$ (teränpidin).Toimintaleveys L_4 : 30 mm L_1 : 170 mm L_2 : 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tekninen kuvaus

L_2	24,5 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	170 mm
Toimintaleveys L_4	30 mm
Varren korkeus h	32 mm
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10