

Garant

Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', jäähdytyskanavareillä, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	308329 6
GTIN	4045197721150
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- **Ulkop. viistokulma 4°30'.**
- **RFID/Balluf chip -poraus.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Jäähdytyskanavareillä

Käyttö:

- **Eriyisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	120 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Ulko-Ø D	30 mm
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Sovitin	HSK-A 63 A = 120

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Alakaappi laitteelle	354290
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1