

## Garant

**Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', jäähdytyskanavareillä, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 12mm**



### Tilaustiedot

Tilausnumero	308329 12
GTIN	4045197721181
Tuoteluokka	31A

### Kuvaus

#### Malli:

- Ulkop. viistokulma 4°30'.
- RFID/Balluf chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

#### Jäähdytyskanavareillä

#### Käyttö:

- Eriyisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.
- Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	33 mm
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Sovitin	HSK-A 63 A = 120

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12