

Garant GRIDLINE

**Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 927001 800    |
| GTIN         | 4062406107642 |
| Tuoteluokka  | 9GG           |

**Kuvaus****Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

**Korkeussäätö 150 mm.****Toimituksen sisältö:**

Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö nro 927080 koko 150.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.

Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

**Tekninen kuvaus**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Korkeudensäätöväli | 25 mm |
| Leveys             | 50 mm |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Syvyys                | 700 mm  |
| Sopii tason syvyyteen | 750 mm  |
| Korkeudensäätöväli    | 800 - 950 mm  |
| Rakennetyyppi         | Teräsrakenne  |
| Materiaalin paksuus   | 1,5 mm  |
| Värivalikoima         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi           | Jalkaosa  |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Korkeudentasaus manuaaliselle korkeudensäädölle Tyyppi M10 | 927091 M10 |
| Manuaalinen korkeudensäätö Korkeuden säätö 150 mm          | 927080 150 |
| Jalkaosa Korkeus 800 mm                                    | 927000 800 |