

Garant GRIDLINE

Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 927001 750 |
| GTIN | 4062406107635 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Korkeussäätö 150 mm.**Toimituksen sisältö:**

Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö nro 927080 koko 150.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.

Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--------------|
| Korkeudensäätöväli | 750 - 900 mm |
| Sopii tason syvyyteen | 750 mm |

| | |
|---------------------|--|
| Leveys | 50 mm |
| Syvyys | 700 mm |
| Korkeudensäätöväli | 25 mm |
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne |
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Jalkaosa |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Korkeudentasaus manuaaliselle korkeudensäädölle Tyyppi M10 | 927091 M10 |
| Jalkaosa Korkeus 750 mm | 927000 750 |
| Manuaalinen korkeudensäätö Korkeuden säätö 150 mm | 927080 150 |