

Garant GRIDLINE

Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927001 900
GTIN	4062406107659
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Korkeussäätö 150 mm.**Toimituksen sisältö:**

Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö nro 927080 koko 150.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.

Korkeus vastaa työtason alareunaa.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Korkeudensäätöväli	900 - 1050 mm

Leveys	50 mm
Sopii tason syvyyteen	750 mm
Korkeudensäätövälit	25 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalkaosa

Tarvikkeet

Korkeudentasaus manuaaliselle korkeudensäädölle Tyyppi M10	927091 M10
Manuaalinen korkeudensäätö Korkeuden säätö 150 mm	927080 150
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900