

Garant**Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva, Avainkoko: 5,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622150 5,5
GTIN	4045197721532
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

Kahva, jossa miellyttävän, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene®**-pinta. Terä kromi-vanadiinierikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	5,5 mm
Kokonaispituus	190 mm
Terän pituus	90 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Kahvan muoto	ergonominen, suora
Terän materiaali	Kromivanadiini-erikoisteräs
Varren materiaali	Haptoprene®
Terän pinta	niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat	ei
pidennysterä(t)	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain

