

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST**Kaapelinvetojousi RUNPO 5, kierretty, muovikotelossa, nauhan pituus: 20m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	814872 20
GTIN	9120045472806
Tuoteluokka	86A

Kuvaus**Malli:**

5,3 mm paksu kaapelinvetojousi polyesteriä, 3 kertaa kierretty. Kumpaankin päähän puristettu vahvisttu, **joustava ohjauskärki (Runpogleiter)**, kierteentasain ja jaloterässilmukka. Erittäin joustava jous, vain 20 mm:n taivutussäde.

Etu:

Lähes murtumaton myös erittäin pienillä taivutussäteillä.

Käyttö:

Putkille, jodien halkaisija 16 – 40 mm.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	20 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus	2,7 kN
Tuotetyppi	Kaapelinvetolaite

