

**Garant****Kiillotusliuskalaikka (huopa), keskikova, Kiekon Ø: 115mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	566977 115
GTIN	4045197722409
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

Pystysuoraan lasikuitualustalle sijoitetut **huopalamellit** (korkeus 20 mm) mahdollistavat hiontaprosessin parhaan joustavuuden ja jäähtytyksen.

**Käyttö:**

**Jaloteräksen ja ei-rautametallien kiillotukseen** kiillotustahnalla nro 555740.

Käytetään alennetulla työstönopeudella (n. 2000 – 3000 1/min).

**Tekninen kuvaus**

Muodon kuvaus	litteä
Lamellikorkeus	20 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm
Kovuusaste	keskikova
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
optimoitu materiaalille	INOX

suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Kiillotusliuskalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

KiillotustahnatankoUnipol® Väri WHITE	555740 WHITE
KiillotustahnatankoUnipol® Väri BLUE	555740 BLUE