

RUNPOTEC

HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Lasikuituinen kaapelinvetojousi teräskelalla, nauhan pituus: 50m



Tilaustiedot

Tilausnumero	814882 50
GTIN	9120045473605
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

4,5 mm paksu lasikuitujousi, **vakaa työnnettävä** 5 kN asti ja silti **joustava** (120 mm:n säteelle asti). Molemmissa päissä liimatut päätyholkit kierteellä tarpeen mukaan joustavien ohjauskärkien, vetosukkien tai vetosilmukoiden kiinnittämistä varten. Laadukkaalla teräskelalla, jossa ulosvedettävät seisontajalat, 2 säilytyslokeroa tarvikkeineen, pysäköintijarru ja **kaksi purkujärjestelmää** (pikapurku ja automaattinen purkujarru).

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarvikkeet, jotka pysyvät hyvin tallessa säilytyslokerossa: 1 **joustava ohjauskärki (Runpogleiter)**, kierteentasain ja jaloterässilmukka. 1 nokkakupu lenkillä, 1 juoksupyörä, 2 päätyholkkia, 1 liitosholkki, 1 erikoisliima 3 g.

Tekninen kuvaus

Vetolujuus	2,2 kN
nauhan pituus	50 m
Tuotetyyppi	Kaapelinvetolaite

