

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/6mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	273866 32/6
GTIN	4045197722591
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike nro 319132 – 319133.

Varaosa:

Sulkuruuvi nro 279828 1.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Pistoleveys w	6 mm
Lehden korkeus h ₅	32 mm
Korkeus h ₁	25 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	150 mm

Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo

Tarvikkeet

Ruuvi ECO-pistoterälle Tyyppi 1	279828 1
---------------------------------	----------