

Garant**Kiillotusliuskalaikka (huopa), keskikova, Kiekon Ø: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566977 125
GTIN	4045197722416
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Pystysuoraan lasikuitualustalle sijoitetut **huopalamellit** (korkeus 20 mm) mahdollistavat hiontaprosessin parhaan joustavuuden ja jäähtytyksen.

Käyttö:

Jaloteräksen ja ei-rautametallien kiillotukseen kiillotustahnalla nro 555740.

Käytetään alennetulla työstönopeudella (n. 2000 – 3000 1/min).

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Lamellikorkeus	20 mm
Muodon kuvaus	litteä
Kiekon Ø	125 mm
Kovuusaste	keskikova
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
optimoitu materiaalille	INOX

suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Kiillotusliuskalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

KiillotustahnatankoUnipol® Väri WHITE	555740 WHITE
KiillotustahnatankoUnipol® Väri BLUE	555740 BLUE