

**Garant****eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h<sub>5</sub> / pistoleveys w: 26/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273866 26/3
GTIN	4045197722539
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Käyttö:**

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

**Sopii:**

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike nro 319132 – 319133.

**Varaosa:**

Sulkuruuvi nro 279828 1.

**Huom:**

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	85 mm
Lehden korkeus h <sub>5</sub>	26 mm
Pistoleveys w	3 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	21,4 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	120 mm

Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo

---

## Tarvikkeet

Ruuvi ECO-pistoterälle Tyyppi 1	279828 1
---------------------------------	----------