



Stereomikroskooppi STEMI 508 kameralähdöllä, Tyyppi: 508CMAT



Tilaustiedot

Tilausnumero	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

Stereomikroskooppi kolmiulotteisille, valovoimaisille ja tarkoilte kuville. Greenough-malli parasta kuvanlaatua varten. **Apokromaattiset objektiivit** korjaavat linssivääristymät kolmelle värille (punainen, vihreä ja sininen) ja mahdollistavat kirkkaat ja aidonväriset kuvat. Säädettävissä silmien etäisyyden ja taittovirheen mukaan. Kantokahva liikkuvaan käyttöön. Kylmävalojalusta, pintavalo-ohjaus, litteä läpivalopohja (valoisa/pimeä kenttä), pylväässä käyttömekanismi ja 145 mm:n liikerata.

Rengasvalaisin K LED, segmentoitava – 48 LEDiä 2 rivissä.

Sisäänrakennettu C-Mount-valokuvauslähtö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää silmäkupit nro 491832. Polarisaaotarvikkeet spotille ja läpivalaisimelle.

Erikoistarvike:

AxioCam 491852 ja 491853.

Tekninen kuvaus

Työskentelyetäisyys	92 mm
Okulaari	PL 10x

Suurennus (x-kert.)	6,3 - 50
Zoomi	8 : 1
Näkökentän Ø	35 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Stereomikroskooppi

Tarvikkeet

Silmäkupit stereomikroskooppeihin, pari	491832
---	--------