




Policap®-hiomatuppilo (SiC), Rae 150, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 0515L



Tilaustiedot

Tilausnumero	553326 0515L
GTIN	4007220953839
Tuoteluokka	55G

Kuvaus

Malli:

Yhteensopiva vain hiomatuppilonpitimien nro 553320. **Piikarbidi (SiC)** soveltuu titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstöön. Viileä hionta hioma-aktiivisten lisäaineiden ansiosta.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Hiomatuppilon Ø: 5 mm

Hiomatuppilon pituus: 15 mm

Suosittelun kierrosluku: 40000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Hiomatuppilon Ø	5 mm
Suosittelun kierrosluku	40000 min ⁻¹
Hiomatuppilon pituus	15 mm

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	150
Tuotenimen määrite	Rae 150

Tarvikkeet

Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 0515L	553320 0515L
---	--------------