

**Garant****Huopakiillotusliuskat Varren Ø 6 mm, Tyyppi: ZY2010****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 552212 ZY2010 |
| GTIN         | 4045197723079 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa.

**Käyttö:**

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

**Huomautus:**

Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: keskikova

Pään Ø: 20 mm

Pään pituus: 10 mm

Varren Ø: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

|             |       |
|-------------|-------|
| Pään Ø      | 20 mm |
| Varren Ø    | 6 mm  |
| Pään pituus | 10 mm |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Kovuusaste  | keskikova     |
| Tuotetyyppi | Kiillotuskara |

## Tarvikkeet

|  |                 |
|--|-----------------|
| Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150 | 552250 150      |
| Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280 | 552250 280      |
| Kiillotustahnatanko Unipol® Väri BLUE        | 555740 BLUE     |
| Kiillotustahnatanko Unipol® Väri DARKPINK    | 555740 DARKPINK |
| Kiillotustahnatanko Unipol® Väri WHITE       | 555740 WHITE    |