

Garant**Jyrsintuurna värinävimennus, SK 50 A = 300, Tuurnan Ø d1: 32mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	301144 32
GTIN	4045197723352
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.**Etu:**

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	300 mm
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	24 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Ø D ₂	78 mm
L ₂	255 mm

Sovitin	SK 50 A = 300
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50