




## Policap®-hiomatuppilo (SiC), Rae 150, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 1125L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	553326 1125L
GTIN	4007220953853
Tuoteluokka	55G

### Kuvaus

#### Malli:

Yhteensopiva vain hiomatuppilonpitimien nro 553320. **Piikarbidi (SiC)** soveltuu titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstöön. Viileä hionta hioma-aktiivisten lisäaineiden ansiosta.

#### Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Hiomatuppilon Ø: 11 mm

Hiomatuppilon pituus: 25 mm

Suosittelun kierrosluku: 20000 min<sup>-1</sup>

### Tekninen kuvaus

Hiomatuppilon pituus	25 mm
Suosittelun kierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Hiomatuppilon Ø	11 mm

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	150
Tuotenimen määrite	Rae 150

---

## Tarvikkeet

Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 1125L	553320 1125L
---	--------------