

Garant**Huopakiillotusharja Varren Ø 6 mm, Tyyppi: ZY5020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552215 ZY5020
GTIN	4045197723062
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa, runsaasti uritettu.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin.

Huomautus:

Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: pehmeä

Pään Ø: 50 mm

Pään pituus: 20 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Pään Ø	50 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm

Kovuusaste	pehmeä
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

Tarvikkeet

Kiillotustahnatanko Unipol® Väri BLUE	555740 BLUE
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri DARKPINK	555740 DARKPINK
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280	552250 280
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150	552250 150
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri WHITE	555740 WHITE