

**Garant****Huopakiillotusliuskat Varren Ø 6 mm, Tyyppi: ZY4020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552213 ZY4020
GTIN	4045197723017
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa.

**Käyttö:**

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

**Huomautus:**

Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: pehmeä

Pään Ø: 40 mm

Pään pituus: 20 mm

Varren Ø: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	40 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm

Kovuusaste	pehmeä
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

---

## Tarvikkeet

Kiillotustahnatanko Unipol® Väri WHITE	555740 WHITE
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri BLUE	555740 BLUE
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280	552250 280
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150	552250 150
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri DARKPINK	555740 DARKPINK