



Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: C1625



Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 C1625
GTIN	4007220003022
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriömäinen (WRC)

Pään Ø: 16 mm

Pään pituus L₁: 25 mm

Kokonaispituus: 70 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Pään Ø	16 mm
Muoto	C1625
Kokonaispituus	70 mm
Pään pituus L ₁	25 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Varren Ø	6 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi