

Garant**Huopakiillotusliuskat Varren Ø 6 mm, Tyyppi: ZY6040****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552212 ZY6040
GTIN	4045197722799
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

Huomautus:

Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: keskikova

Pään Ø: 60 mm

Pään pituus: 40 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Pään Ø	60 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	40 mm

Kovuusaste	keskikova
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

Tarvikkeet

Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150	552250 150
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri BLUE	555740 BLUE
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri DARKPINK	555740 DARKPINK
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri WHITE	555740 WHITE
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280	552250 280