



## Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: D1614



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 D1614
GTIN	4007220003008
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: pallo

Pään Ø: 16 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 14 mm

Kokonaispituus: 54 mm

Varren Ø: 6 mm

### Tekninen kuvaus

Muoto	D1614
Pään pituus L <sub>1</sub>	14 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Pään Ø	16 mm
Muodon kuvaus	pallo
Kokonaispituus	54 mm
Varren Ø	6 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi