



Kierrettiivistysaineet, 50 ml, Valmistajan tunnus: 53-14



Tilaustiedot

Tilausnumero	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Tuoteluokka	08G

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuke suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

Keskiluja, hydraulinen ja pneumaattinen tiiviste, välitön tiivys alhaisissa paineissa, **ei merkintävelvollinen**.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Kierrekoolle tuumaa	3/4 tuuma
Valmistajamerkintä	53-14
Toimintalujuus vastaa	1 - 3 h

Pienin irtoamislujuus	8 - 12 Nm
Kierrekoolle M enint.	M20
Säilytyslämpötila	10 - 25 °C
Dynaaminen viskositeetti	430 - 630 mPas
Kierretypille	Kaikki
Maksimirakomitta	0,15 mm
Täyttö	50 ml
Muoto	nestemäinen
Kosketuslujuusaika	10 - 20 min
Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
leimahduslämpötila	100 °C
soveltuu materiaalille	Metalli
Väri	ruskea
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Purkaminen	erikoistyökalun kanssa
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määrite	50 ml
Tuotetyyppi	Tiivistysaine

Tarvikkeet

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero 7061

083391 7061

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero 7063

083392 7063