



## Kierrettiivistysaineet, 50 ml, Valmistajan tunnus: 58-11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Tuoteluokka	08G

### Kuvaus

#### Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuke suodattimia ja venttiilejä.

#### Käyttö:

Keskiluja, putki- ja kierrettiiviste, NSF-P1-hyväksyntä, **ei merkintävelvollinen**.

#### Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

### Tekninen kuvaus

Toimintalujuus vastaa	1 - 2 h
Pienin irtoamislujuus	18 - 24 Nm
Kierrekoolle M enint.	M56

Valmistajamerkintä	58-11
Kierrekoolle tuumaa	2 tuuma
Kierrettyypille	Kaikki
Kosketuslujuusaika	15 - 30 min
Dynaaminen viskositeetti	20000 - 80000 mPas
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
soveltuu käyttöalueelle	kaikki kierreliitännät
Täyttö	50 ml
soveltuu materiaalille	Metalli
Väri	keltainen
Muoto	nestemäinen
Maksimirakomitta	0,3 mm
Säilytyslämpötila	10 - 25 °C
Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
leimahduslämpötila	100 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Purkaminen	erikoistyökalun kanssa
Tiheys	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Tuotenimen määrite	50 ml
Tuotetyyppi	Tiivistysaine

## Tarvikkeet

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero 7063	083392 7063
--	-------------

Puhdistus- ja rasvanpoistospray Valmistajan tuotenumero 7061	083391 7061
--	-------------