

Garant GRIDLINE

**Sisennetty jalkaosa, Korkea jalkaosa: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927040 800
GTIN	4062406107840
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen. Sisennettyjä jalkaosia ei saa muuttaa siirrettäviksi jalkaosiksi.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	50 mm
Korkeus	800 mm
Sopii tason syvyyteen	750 mm
Paino	6,3 kg

Syvyys	475 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalkaosa

---

## Tarvikkeet

Korkeudentasaus GridLine-työpenkit Tyyppi M12	927090 M12
Suojatulpat 2 osan sarja Tyyppi 2	927092 2