

Garant GRIDLINE

**Sisennetty jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö, Korkea jalkaosa:
900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927042 900
GTIN	4062406107871
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen. Sisennettyjä jalkaosia ei saa muuttaa siirrettäviksi jalkaosiksi.

Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	900 - 1050 mm
Leveys	50 mm
Sopii tason syvyyteen	750 mm
Syvyys	475 mm

Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalkaosa

Tarvikkeet

Korkeudentasaus manuaaliselle korkeudensäädölle Tyyppi M10	927091 M10
Sisennetty jalkaosa Korkea jalkaosa 900 mm	927040 900
Manuaalinen korkeudensäätö Korkeuden säätö 150 mm	927080 150