

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 800/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927300 800/6
GTIN	4062406108175
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritsevillä lukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyn väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	800 mm
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	350 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Leveys	400 mm
Paino	65,5 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Ovien lkm	0
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 800 mm	927412 800
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21