

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 400/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927300 400/4
GTIN	4062406108151
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritä tappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 75, 100

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys G	20
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	325 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten	325 mm
Korkeus	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Paino	40 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Hyötyleveys	350 mm
Leveys	400 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75

Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 400 mm	927412 400
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21