

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys / laatikot, 12×20G,
Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä: 900/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritäppilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Paino	43,7 kg
Laatikoiden lukumäärä	2
Oven hyötykorkeus	625 mm
Hyötyleveys	350 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Ovien lkm	1
Oven pysäytin	Oikea
Syvyys	650 mm
Leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	900 mm
Oven korkeus	625 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21