

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927310 900
GTIN	4062406108380
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus haittatappilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 800

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Syvyys	650 mm
--------	--------

Leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Paino	32,6 kg
Hyötykorkeus	800 mm
Korkeus	900 mm
Ovien lkm	1
Oven pysäytin	Oikea
Oven korkeus	800 mm
Oven hyötykorkeus	800 mm
Hyötyleveys	350 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/927310-900>