

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, Vetolaatikoiden korkeus/  
lukumäärä: 700****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927310 700
GTIN	4062406108366
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus hättätappilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

**Sijoitus:**

Oven korkeus mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Pintakäsittely:**

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys	350 mm
-------------	--------

Oven korkeus	625 mm
Oven hyötykorkeus	625 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Korkeus	700 mm
Hyötykorkeus	625 mm
Oven pysäytin	Oikea
Leveys	400 mm
Paino	23,7 kg
Syvyys	650 mm
Ovien lkm	1
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työkalupenkien hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12