

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys / laatikot, 12×20G,
Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä: 800/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritäppilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Oven pysäytin	Oikea
Laatikoiden lukumäärä	2
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Ovien lkm	1
Syvyys	650 mm
Hyötyleveys	350 mm
Oven korkeus	525 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Oven hyötykorkeus	525 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Leveys	400 mm
Paino	41,3 kg
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus / oven korkeus 800/525 mm	927420 800/525
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21