

Garant GRIDLINE

## Siirrettävä laatikostorunko 16G, 12×20G, Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 400/4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Tuoteluokka	9GG

### Kuvaus

#### Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Musta ABS-muovitaso ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus) Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Vetolaatikoiden **yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Keskuslukitus häiritä tappilukolla.

#### Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 75, 100

#### Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

#### Huomautus:

Ei saa työntää työpenkkien 920301 – 920316 alle, joissa on sähkötoiminen korkeussäätö.

### Tekninen kuvaus

vierintäreunuksen malli	4-puolinen
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	50,1 kg
Hyötykorkeus	325 mm
ComfortClose	ei
Korkeus	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Säilytyshylly	kyllä
Syvyys	740 mm
Ovien lkm	0
vierintäreunus	kyllä
Enimmäiskantokyky	600 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	420 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä
Vetolaatikoston korkeus	400 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	325 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

## Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12	951020 12
Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot laatikoiden etukorkeus 100 mm	927505 100
Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot laatikoiden etukorkeus 75 mm	927505 75
Runko 16G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 400 mm	927430 400
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21