

HOLEX**Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm, Suurin Øxpään pituus: 36X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Uritettu elastinen kumiryngö, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosnopeus	13500 min ⁻¹
Suurin Ø	36 mm
Pienin Ø	22 mm
Pään Ø	5 mm
Pään pituus	60 mm
Muodon kuvaus	kartiomainen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike