

Garant GRIDLINE

**Runko 16G, sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen ja ruuvipenkkiin,
Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927321 800
GTIN	4062406108496
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko 16G, tukeva teräsrakenne. Oven lukitus **nastasynterilukolla**. Laatikkoa ei voida lukita. Sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen nro 967565 koko 120 ja ruuvipenkkiin nro 967100 koko 120 (eivät kuulu toimitukseen).

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	39,2 kg
Laatikoiden lukumäärä	1
Leveys	400 mm
Korkeus	800 mm
Syvyys	650 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötyleveys	280 mm
Hyötykorkeus	570 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Materiaalin paksuus	1 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalkaosa

Tarvikkeet

Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin Puristimen leukojen leveys 120 mm	967565 120
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12	951020 12
Suuntaisruuvipuristin Leukojen leveys 120 mm	967100 120
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12