

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä laatikostorunko 16G, 12×20G, Laatikostorungon korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 500/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Musta ABS-muovitaso ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus) Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Vetolaatikoiden **yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Keskuslukitus häiritä tappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100, 200

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Ei saa työntää työpenkkien 920301 – 920316 alle, joissa on sähkötoiminen korkeussäätö.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä
Leveys	420 mm
vierintäreunuksen malli	4-puolinen
Säilytyshylly	kyllä
ComfortClose	ei
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Syvyys	740 mm
Paino	53,6 kg
Korkeus	700 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
vierintäreunus	kyllä
Pyörän Ø	125 mm
Ovien lkm	0
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Laatikoiden lukumäärä	4
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötykorkeus	425 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tarvikkeet

Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot laatikoiden etukorkeus 100 mm	927505 100
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12	951020 12
Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot laatikoiden etukorkeus 200 mm	927505 200
Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot laatikoiden etukorkeus 50 mm	927505 50
Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot laatikoiden etukorkeus 75 mm	927505 75
Runko 16G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 500 mm	927430 500
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21

