



eco-peruspudin, Lehden korkeus h₅ / Varren korkeus h: 26/20 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273868 26/20
GTIN	4045197722928
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 319001 – 319886.

Sisäjäähdytys: ja

Kiinnitysrauta: 279991

Kiinnitysruuvi: 279990

Lehden korkeus h₅: 26 mm

h₄: 20 mm

h₂: 11 mm

h₃: 49 mm

b: 20 mm

b₃: 43 mm

Tekninen kuvaus

Varren korkeus h	20 mm
Porraspituus b	20 mm
Varren leveys b ₃	43 mm
h ₄	20 mm

h ₃	49 mm
h ₂	11 mm
Kokonaispituus L _{ges}	78 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kiinnitysrauta	279840 2
Kiinnitysruuvi	279815 14

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta	279991
Kiinnitysruuvi	279990
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500