

Garant GRIDLINE

**Runko 16G, varustettu välyksen- ja korkeudensäätölaitteella ja ruuvipenkillä,
Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 927320 800 |
| GTIN | 4062406108458 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Runko 16G, tukeva teräsrakenne. Oven lukitus **nastasynterilukolla**. Laatikkoa ei voida lukita. GARANT -välyksen- ja korkeudensäätölaitte nro 967565 koko 120 ja ruuvipenkki nro 967100 koko 120.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 150

Oven korkeus mm: 525

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--------|
| Laatikoiden lukumäärä | 1 |
| Leveys | 400 mm |
| Korkeus | 800 mm |

| | |
|---|--|
| Syvyys | 650 mm |
| Paino | 58,8 kg |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 |
| Hyötykorkeus | 570 mm |
| Hyötysyvyys | 600 mm |
| Hyötyleveys | 280 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Jalkaosa |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12 | 951020 12 |
| Suuntaisruuvipuristin Leukojen leveys 120 mm | 967100 120 |
| Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin Puristimen leukojen leveys 120 mm | 967565 120 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12 | 914226 KO12 |
| Runko 16G, sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen ja ruuvipenkkiin Korkeus 800 mm | 927321 800 |