

Garant GRIDLINE

**Runko 16G, varustettu välyksen- ja korkeudensäätölaitteella ja ruuvipenkillä,  
Korkeus: 900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927320 900
GTIN	4062406108465
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Runko 16G, tukeva teräsrakenne. Oven lukitus **nastasynterilukolla**. Laatikkoa ei voida lukita. GARANT -välyksen- ja korkeudensäätölaitte nro 967565 koko 120 ja ruuvipenkki nro 967100 koko 120.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 150

Oven korkeus mm: 625

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Leveys	400 mm
Korkeus	900 mm
Laatikoiden lukumäärä	1

Syvyys	650 mm
Paino	61,9 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötyleveys	280 mm
Hyötykorkeus	670 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Materiaalin paksuus	1 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalkaosa

## Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12	951020 12
Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin Puristimen leukojen leveys 120 mm	967565 120
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Suuntaisruuvipuristin Leukojen leveys 120 mm	967100 120
Runko 16G, sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen ja ruuvipenkkiin Korkeus 900 mm	927321 900