

Garant**Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus x leveys: 630X400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430190 630X400
GTIN	4045197723239
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan. Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi. Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin. Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin. DIN 876/0 – tarkkuustimanttiläpäty laadun valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

Paksuus	70 mm
Paino	55 kg
Tasaisuus	0,007 mm
Teräskuulakärkien lkm	3
Standardi	DIN 876

Tarkkuus	0 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

Tarvikkeet

Kivitason hoitoaine, Sisältö: 0,5l	431840 0,5
Puhdistusaine kovalle luonnonkivelle, Sisältö: 0,5l	431841 0,5
Jalusta, teränkoko pituusxleveys: 630X400mm	431000 630X400