

Garant GRIDLINE

**Energiakotelo ja letkukela, Korkeus: 700mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927328 700
GTIN	4062406108595
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Runko 16G, tukeva teräsrakenne.

Varusteltu virtamoduuleilla 2 × nro 928470 koko DE250V/1, letku- / kaapelikela on ruuvattu kiinteästi kotelon pohjaan. Kaapelikelan pituus 10 m. Letkukelan pituus 10 m.

Liitäntä koko 7,2, liitinnippa ja pikaliitin. Pikaliittimellä. Paine enint. 12 bar.

**Sijoitus:**

Moduuli nro 928470: 2 × koko DE250V/1; 1 × koko 0/1

**Pintakäsittely:**

Runko ja moduuli vaaleanharmaat RAL 7035, etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016,

**jauhemaalattu.****Huomautus:**

Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro 928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	650 mm
Leveys	400 mm

Korkeus	700 mm
Paino	28,2 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasioiden määrä tyyppi F	2
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kyt Kentämoduuli

## Tarvikkeet

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DE250V/1	928470 DE250V/1